

## WQB PEN 35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, silvergrå, 125 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 16.00, Isolerad: Nej, Bredd: 24.6 mm
Art.nr.	<a href="#">1079500000</a>
Typ	WQB PEN 35N
GTIN (EAN)	4008190370121
Förp.	10 items

## WQB PEN 35N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	25.9 mm	Bygghöjd (tum)	1.0197 inch
Bredd	24.6 mm	Byggbredd (tum)	0.9685 inch
Nettovikt	11.6 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler 2

## Märkdata

Märkström 125 A

## Materialdata

Grundläggande material Koppar förtennad Färgkod silvergrå

## Mått

Delning i mm (P) 16.00 mm

## Systemparametrar

Utförande Överkoppling

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt skruvad explosionstestat utförande Nej  
Moneringstyp skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489  
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03  
ECLASS 15.0 27-25-03-03