

CC 15/27 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr
 - Universell infästning
 - Hållare (skruvbar eller med buntband)
 - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
 - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 27 mm, Hållare CC-H 15/27, grå |
| Art.nr. | 1079550000 |
| Typ | CC 15/27 MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248841110 |
| Förp. | 80 items |

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0394 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 27 mm | Byggbredd (tum) | 1.063 inch |
| Nettovikt | 1.38 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.009 kg CO2 eq. | |

Allmänna data

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| Materialfärg enligt motståndskod | 8 | | |
| Utförande | jackbar | | |
| Bredd | 27 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | grå | | |
| Halogener | Nej | | |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | | |
| Skrivna tecken | utan | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard | |
| Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad | | |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C | | |
| Applikation/Tillverkare | Hållare CC-H 15/27 | | |

Apparitmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Tillbehör



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ | CC-RAIL 1000 | Utförande |
| Art.nr. | 1790150000 | ClipCard, Tillbehör, 1000 x 17 mm, Självhäftande, svart |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | Utförande |
| Art.nr. | 1790160000 | ClipCard, Övertäckning, 1000 x 19 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | CC-H 15/27 | Utförande |
| Art.nr. | 1790410000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4032248215201 | |
| Förp. | 45 ST | |
| Typ | STR CC 15/27 TRANSPARENT | Utförande |
| Art.nr. | 1888290000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248494163 | |
| Förp. | 80 ST | |
| Typ | ETO CC 15/27 TRANSPAR. | Utförande |
| Art.nr. | 1880810000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 27 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248480890 | |
| Förp. | 10 ST | |