

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skenhållare, Metall
Art.nr.	<a href="#">1079900000</a>
Typ	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008 1903 79254
Förp.	10 items

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Bredd	13.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5315 inch
Nettovikt	36.9 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

## Materialdata

Grundläggande material	Metall	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

## Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	till montageskenor
-----------	--------------------

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## Samlingsskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0259800000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0348900000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0357400000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190169572	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0438000000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190080938	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0571300000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190015039	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1071200000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 1.2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190279172	
Förp.	1 M	

## Distanshållare



Distanshållare av rostfritt stål i tre längder för att öka avståndet mellan montageskenorna eller DIN-skenorna och kapslingens bakre vägg.

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	SP M6 15 MSZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 15 mm, Grundläggande material: Stål, Silver
GTIN (EAN)	4008190857851	
Förp.	2 ST	
Typ	SP M6 20 MSZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 20 mm, Grundläggande material: Stål, Silver
GTIN (EAN)	4008190850234	
Förp.	2 ST	
Typ	SP M6 30 MSZN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), Distanshållare, Höjd: 11.2 mm, Bredd: 10 mm, Djup: 30 mm, Grundläggande material: Stål, Silver
GTIN (EAN)	4008190850241	
Förp.	2 ST	

## Samlingsskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

## Allmänna beställningsdata

Typ	NSCH 1M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0280200000</a>	Samlingsskena (plint), natur, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190012953	
Förp.	10 M	
Typ	ESCH 1 M	Utförande
Art.nr.	<a href="#">0280300000</a>	Samlingsskena (plint), Silver, Höjd: 12 mm, Djup: 2 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190143053	
Förp.	10 M	