


HDC IP68 HP 24B AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP68****RoHS**
COMPLIANT

RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av hög-hållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Klämbygelslutning, Standard
Art.nr.	1079920000
Typ	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
Förp.	1 items

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	228 mm	Byggdjup (tum)	8.9764 inch
Höjd	260 mm	Bygghöjd (tum)	10.2362 inch
Bredd	84.5 mm	Byggbredd (tum)	3.3268 inch
Montagemått höjd	170 mm	Montagemått bredd	208 mm
Nettovikt	1834.4 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Dieselolja
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Vatten
	Kemisk beständighet	Beständigt
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Beständigt	

Allmänna data

Antal poler	0	Utförande kapsling	Sockelkåpa
Installationsstorlek	8	Färgkod	svart, svart (liknande RAL 9005)
Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Tightening torque, max. PE connection	11 Nm
Yta	Pulverlack	Typ	Sockelkåpa
Tightening torque, min. PE connection	11 Nm	Serie	HighPower
Halogenfri	false	EMC-kapslingar	Ja
BG	8	Material fästvinkel	Rostfritt stål
Material låselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP68, IP69, i ijackat tillstånd

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP68, IP69, i ijackat tillstånd
Serie	HighPower		

Utförande

Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	utan lock
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Socketkåpa
Utförande låssystem	Klämbygelanslutning	Byggform	Standard
Installationsstorlek	8	Kabelingång	Nej
Typ	Socketkåpa	Bygelutförande	Klämbygelanslutning
Tätning	Silikongummi	Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.
--------------------	---

Klassificeringar



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



För att undvika skador på kontakter och isoleringshylsor rekommenderar vi att du åtgärdar kabeln. Motsvarande avstånd visas i följande ritning. Kabelfixering ingår inte i leveransen.

HDC IP68 HP 24B AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Kabelkåpa**

RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av höghållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC IP68 HP 24B TO	Utförande
Art.nr.	1079930000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i
GTIN (EAN)	4032248842032	ijackat tillstånd, stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard
Förp.	1 ST	