

**HDC IP68 HP 24B TO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av hög-hållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i ijackat tillstånd, stickproppskåpa, Klämbygelanslutning, Standard, Storlek på kabelin-föringar: none
Art.nr.	<a href="#">1079930000</a>
Typ	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
Förp.	1 items

## HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	192 mm	Byggdjup (tum)	7.559 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2.5197 inch
Nettovikt	822.72 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Dieselolja
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Instabilt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Beständigt	

## Allmänna data

Antal poler	0	Åtdragningsmoment	11 Nm
Utförande kapsling	stickproppskåpa	Installationsstorlek	8
Färgkod	svart, svart (liknande RAL 9005)	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Tightening torque, max. PE connection	11 Nm	Yta	Pulverlack
Typ	Stickkontakt	Tightening torque, min. PE connection	11 Nm
Serie	HighPower	Halogenfri	false
EMC-kapslingar	Ja	BG	8
Material läselement	Rostfritt stål	Skyddsklass	IP68, IP69, i ijackat tillstånd

## HDC IP68 HP 24B TO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP68, IP69, i ijackat tillstånd
Serie	HighPower		

### Utförande



Storlek på kabelinföringar	none	Överdel/Underdel/Lock	upper part
Övertäckning	utan lock	Åtdragningsmoment	11 Nm
Antal kabelingång uppe	0	Antal kabelingång på sidan	0
Utförande kapsling	stickproppskåpa	Utförande låssystem	Klämbygelanslutning
Byggform	Standard	Installationsstorlek	8
Kabelingång	Nej	Typ	Stickkontakt
Bygelutförande	Klämbygelanslutning	Tätning	Silikongummi
Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Lämplig för ModuPlug®	Nej		

### Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.
--------------------	---

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Ritning****Ritning**

För att undvika skador på kontakter och isoleringshylsor rekommenderar vi att du åtgärdar kabeln. Motsvarande avstånd visas i följande ritning. Kabelfixering ingår inte i leveransen.



## HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.



## Allmänna beställningsdata

Typ	SK WSD-S 1,5-10,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Förp.	1 ST	

## HighPower reservdelar



Weidmüllers HighPower-reservdelar är exakt matchade komponenter för kontaktdon med hög ström. De garanterar en säker och hållbar kraftöverföring och är idealiska för att upprätthålla eller utöka befintliga system. Robust material och noggrann konstruktion ger en stor tillförlitlighet även under krävande industriella förhållanden.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC HP TO SCREW SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC HP TO SCREW SET	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
Förp.	10 ST	