

HDC IP68 HP 24B TO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower kapslingar är tillverkade av hög-hållfast tryckgjuten aluminium och erbjuder perfekt skydd mot hårda miljöförhållanden tack vare vår kontinuerliga optimering. Kapslingen i flera delar ger användarna möjlighet att undersöka arbetsprocesser ner till det sista steget i arbetsflödet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP68, IP69, i ijackat tillstånd, stickproppskåpa, Klämbygelslutning, Standard |
| Art.nr. | 1079930000 |
| Typ | HDC IP68 HP 24B TO |
| GTIN (EAN) | 4032248842032 |
| Förp. | 1 items |

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 192 mm | Byggdjup (tum) | 7.559 inch |
| Höjd | 120 mm | Bygghöjd (tum) | 4.7244 inch |
| Bredd | 64 mm | Byggbredd (tum) | 2.5197 inch |
| Nettovikt | 822.72 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Dieselolja |
| | Kemisk beständighet | Instabilt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Instabilt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Instabilt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |

Allmänna data

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Antal poler | 0 | Åtdragningsmoment | 11 Nm |
| Utförande kapsling | stickproppskåpa | Installationsstorlek | 8 |
| Färgkod | svart, svart (liknande RAL 9005) | Kapslingsmaterial | Aluminiumpressgjutgods |
| Tightening torque, max. PE connection | 11 Nm | Yta | Pulverlack |
| Typ | Stickkontakt | Tightening torque, min. PE connection | 11 Nm |
| Serie | HighPower | Halogenfri | false |
| EMC-kapslingar | Ja | BG | 8 |
| Material läselement | Rostfritt stål | Skyddsklass | IP68, IP69, i ijackat tillstånd |

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Allmänna data

| | | | |
|-------|------------|-------------|---------------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP68, IP69, i ijackat tillstånd |
| Serie | HighPower | | |

Utförande



| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Överdel/Underdel/Lock | upper part | Övertäckning | utan lock |
| Åtdragningsmoment | 11 Nm | Antal kabelingång på sidan | 0 |
| Utförande kapsling | stickproppskåpa | Utförande låssystem | Klämbygelanslutning |
| Byggform | Standard | Installationsstorlek | 8 |
| Kabelingång | Nej | Typ | Stickkontakt |
| Bygelutförande | Klämbygelanslutning | Tätning | Silikongummi |
| Färg (RAL) | RAL 9011, RAL 9005 | BG | 8 |

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss. |
|--------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |



För att undvika skador på kontakter och isoleringshylsor rekommenderar vi att du åtgärdar kabeln. Motsvarande avstånd visas i följande ritning. Kabelfixering ingår inte i leveransen.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhärdat krom-vanadin-stål, tillverkad enligt DIN ISO 2936 L (DIN 911), ytan högklassigt förädlad.



O | sw

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | SK WSD-S 1,5-10,0 | Utförande |
| Art.nr. | 9008850000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | |
| Förp. | 1 ST | |

HighPower reservdelar



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | HDC HP TO SCREW SET | Utförande |
| Art.nr. | 2447770000 | HDC-HighPower |
| GTIN (EAN) | 4050118461688 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | HDC HP TO SCREW SET | Utförande |
| Art.nr. | 2447770000 | HDC-HighPower |
| GTIN (EAN) | 4050118461688 | |
| Förp. | 10 ST | |