

HDC IP68 04A AWS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 1, Skyddsklass: IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstånd, Chassiskåpa, Klämbygelslutning, Standard, Storlek på kabelin-föringar: none
Art.nr.	1081490000
Typ	HDC IP68 04A AWS
GTIN (EAN)	4032248844234
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1.7323 inch
Bredd	67 mm	Byggbredd (tum)	2.6378 inch
Montagemått höjd	41 mm	Montagemått bredd	41 mm
Nettovikt	134 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Dieselolja
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellädsolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Instabilt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Beständigt	

Allmänna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstånd

Mått

Hålavstånd längd A2	41 mm	Kabelingång	m. gänga
Längd kapsling	50 mm	Höjd kapsling B	44 mm

HDC IP68 04A AWS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	0	Storlek på kabelinföringar	none
Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	utan lock
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Chassikåpa
Utförande låssystem	Klämbygelanslutning	Byggform	Standard
Installationsstorlek	1	Kabelingång	m. gänga
Typ	Chassi (genomföring)	Bygelutförande	Klämbygelanslutning
Tätning	Silikon	Färg (RAL)	RAL 9011
BG	1	Lämplig för ModuPlug®	Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation När du monterar kapslingarna, se till att den platta packningen sitter korrekt.

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 04A AWS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC IP68 04A AWS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

IP68 O-ringstätningar



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.
Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.
Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrkontakttonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC DG 04A IP68	Utförande
Art.nr.	1987460000	Tillbehör, Kapsling tillbehör
GTIN (EAN)	4050118379259	
Förp.	10 ST	

Flänstätningar



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.
Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.
Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrkontakttonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC FLDG 04A AW IP68	Utförande
Art.nr.	1987470000	Tillbehör, Kapsling tillbehör
GTIN (EAN)	4050118379204	
Förp.	10 ST	