

HDC IP68 10B AS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De nya RockStar® kapslingarna är beständiga mot havsvatten och erbjuder en hög grad av stöttålighet, uppfyller IP 68 och IP 69K, och har utvecklats för att användas under extrema miljöförhållanden och utformats för höga vibrationskrav enl. DIN EN 61373 kat. 2 (bogie). Som sådan är denna kapslingsfamilj idealisk för fel- och underhållsfri drift av mångpoliga kontaktdon inom transport- och trafikteknik samt kraftteknik och i applikationer med extrema krav. Under utvecklingen har åtgärder också genomförts för att göra kapslingarna extremt EMC-beständiga.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP66, IP68, IP69, i ijackat tillstånd, Chassiskåpa, Klämbyggelanslutning, Standard, Storlek på kabelin-föringar: none
Art.nr.	1081520000
Typ	HDC IP68 10B AS
GTIN (EAN)	4032248844272
Förp.	1 items

HDC IP68 10B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	29.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.1614 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Montagemått höjd	32 mm	Montagemått bredd	83 mm
Nettovikt	170 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -50 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Dieselolja
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Instabilt
	Innehåll	Vatten
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Beständigt	

Allmänna data

Yta Pulverlack Skyddsklass IP66, IP68, IP69, i ijacket tillstånd

Mått

Hålavstånd längd A2 83 mm Kablingång Nej
Längd kapsling 144 mm

HDC IP68 10B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Utförande


Kabelförskruvningar, antal	0	Storlek på kabelinföringar	none
Överdel/Underdel/Lock	lower part	Övertäckning	utan lock
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Chassikåpa
Utförande låssystem	Klämbygelanslutning	Byggform	Standard
Installationsstorlek	4	Kabelingång	Nej
Typ	Chassi (genomföring)	Bygelutförande	Klämbygelanslutning
Tätning	Silikon	Färg (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	4	Lämplig för ModuPlug®	Ja

Viktig hänvisningstext

Produktinformation När du monterar kapslingarna, se till att den platta packningen sitter korrekt.

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



HDC IP68 10B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Flänstätningar



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.
Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.
Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrkontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC FLDG 10B IP68	Utförande
Art.nr.	1987500000	Tillbehör, Kapsling tillbehör
GTIN (EAN)	4050118379211	
Förp.	10 ST	

IP68 O-ringstätningar



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.
Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.
Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrkontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC DG 10B IP68	Utförande
Art.nr.	1987510000	Tillbehör, Kapsling tillbehör
GTIN (EAN)	4050118379228	
Förp.	10 ST	