

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Utförande | Tillbehör, Montagehållare, Metall |
| Art.nr. | 1082400000 |
| Typ | BFEH 1/WSH |
| GTIN (EAN) | 4008 190989057 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 31 mm | Byggdjup (tum) | 1.2205 inch |
| Höjd | 20 mm | Bygghöjd (tum) | 0.7874 inch |
| Bredd | 13.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.5315 inch |
| Nettovikt | 13.3 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|------------------------|--------|---------|-----|
| Grundläggande material | Metall | Färgkod | grå |
|------------------------|--------|---------|-----|

Mått

| | |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 31.00 mm |
|------------------|----------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|----------------|
| Utförande | Montageklammer |
|-----------|----------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |