


Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Skenhållare, Metall
Art.nr.	1083100000
Typ	WSH 18 MT
GTIN (EAN)	4008190053246
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	13.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5315 inch
Nettovikt	173.51 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
Montageskena obestyckad	TS 35		

Materialdata

Grundläggande material	Metall	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

Mått

Delning i mm (P)	8.00 mm
------------------	---------

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Montageskena obestyckad	TS 35
-----------	--------------------	-------------------------	-------

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Tillbehör

Samlingskenor



Med våra bussstänger i olika material och associerade tillbehör kan du ansluta kablar i minsta montageytan. Beroende på applikationen kan potentialer samlas in, distribueras eller avskiljas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Utförande
Art.nr.	0259800000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Mässing
GTIN (EAN)	4008190049300	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0348900000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190024802	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0357400000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190169572	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Utförande
Art.nr.	0438000000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 3 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190080938	
Förp.	25 M	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Utförande
Art.nr.	0571300000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 6 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190015039	
Förp.	1 M	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Utförande
Art.nr.	1071200000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 1000 mm, Djup: 1.2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190279172	
Förp.	1 M	
Typ	NSCH 1M	Utförande
Art.nr.	0280200000	Samlingskena (plint), natur, Höjd: 15 mm, Djup: 2 mm, Koppar
GTIN (EAN)	4008190012953	
Förp.	10 M	
Typ	ESCH 1 M	Utförande
Art.nr.	0280300000	Samlingskena (plint), Silver, Höjd: 12 mm, Djup: 2 mm, Stål
GTIN (EAN)	4008190143053	
Förp.	10 M	