

KDSU M63 BN O NI 1 G63S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



KDSU är utrustad med en speciell ring, formad som en avkapad kon, vilken gör det möjligt att ansluta armerade enkeltråds- samt blymantelarmerade kablar och ledningar med flätad armering. Därmed säkerställs en ledande förbindelse mellan kabeln och förskruvningen. Det är även möjligt att ansluta icke armerade kablar och ledningar. Dessutom är KDSU utrustad med två separata tätningar för att täta både den yttre och den inre kabelisoleringen. Kabelns armering befinner sig mellan kabelns inre och yttre isolering. Om kabelförskruvningen beställs med en tätning i neopren, möjliggörs ett temperaturområde från -35°C till +90°C. Väljs en tätning med silikon garanteras ett temperaturområde från -60°C till +180°C. Förskruvningens O-ring som ingår i leveransen är tillverkad i samma material. Med båda tätningsmaterialen uppnås skyddsklass IP 66 resp. IP 68 vid ett vattendjup på 25 meter (2,5 bar). KDSU är godkänd för den tryckfasta kapslingen Ex d och den högre säkerheten Ex e. Kan förutom som mekanisk skyddsfunktion för kablar och ledningar även användas för EMC-användningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	KDSU (Klippon dubbeltätning universell Ex kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63, 19 mm, enkeltrådsarmering, metallfoliearmering, flätad armering, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 39.20 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1083380000
Typ	KDSU M63 BN O NI 1 G63S
GTIN (EAN)	4032248847617
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2023-07-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	E1W/63S/M63-WM

KDSU M63 BN O NI 1 G63S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden IECEXSIR; SIRAATEX

Godkännanden EAC; ATEX; IECEX

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	125 mm	Bygghöjd (tum)	4.9212 inch
Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	2345 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -35 °C...90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	54.8 mm	Kabeldiameter utsidan min.	47.5 mm
Kabeldiameter insidan max.	50.10 mm	Kabeldiameter insidan min.	39.20 mm
O-Ring	NBR	Skyddsklass med GWDR	IP66, IP68 - 2,5 bar
Armering max.	2.5 mm	Armering min.	0.1 mm
Temperaturområde för användning max.	90 °C	Temperaturområde för användning min.	-35 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Ja
Nyckelbredd 1	80 mm	Nyckelbredd 2	80 mm
Skyddsklass	IP66, IP68 - 2,5 bar	Kabelförskruvning	metrisk, mässing förnicklad
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Tätning	CR
Tätning	CR	Gänga (yttre)	M 63
Gängningslängd	19 mm	Vattendjup	25 m (30 Min.)
Typ av armering, kortsiktig	SWA, STA, SWB	Typ av armering	enkeltrådsarmering, metallfoliearmering, flätad armering
Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner	Storlek skyddskåpa	EL80

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX CML 19.0109X
Certifikat nr. (IECEX)	IECEXSIR05.0067X	Certifikat nr. (ATEX)	SIRA05ATEX1285X
DEF Villkor för godkännande	ATEX, IECEX		

KDSU M63 BN O NI 1 G63S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

KDSU M63 BN O NI 1 G63S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Mässingsmuttrar, förnicklade



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS	Utförande
Art.nr.	1737050000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956523	Mässing, förnicklad
Förp.	25 ST	

Räfflad säkerhetsbricka



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SZS M63	Utförande
Art.nr.	1736360000	SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 63, Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963569	
Förp.	5 ST	

Jordtaggar



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	EA-RING MS/M 63	Utförande
Art.nr.	1736540000	EA (jordningsringar), Jordningsring, övriga, M 63, Mässing, förnicklad
GTIN (EAN)	4008190963651	
Förp.	10 ST	

KDSU M63 BN O NI 1 G63S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Vulkaniserad fibertätning - KSWF




Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWF M63	Utförande
Art.nr.	1076730000	KSWF (plantätning – vulkaniserad fiber), Tätningsring, M 63,
GTIN (EAN)	4032248838653	Vulkanfiber
Förp.	25 ST	

Plantätning i nylon - KSWN



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSWN M63	Utförande
Art.nr.	1076660000	KSWN (plantätning – nylon), Tätningsring, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248838707	
Förp.	25 ST	

Skyddshättor



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	KSP EL80	Utförande
Art.nr.	1076780000	KSP (Klippon hölje), Skyddskåpa, PVC
GTIN (EAN)	4032248838592	
Förp.	10 ST	