

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Fläns RJ45, IP67, Variant 14 metall, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Art.nr. | 1085260000 |
| Typ | IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P |
| GTIN (EAN) | 4032248850525 |
| Förp. | 10 items |

IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|---------|
| Nettovikt | 46.58 g |
|-----------|---------|

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| Anslutning 1 | RJ45 | Anslutning 2 | IDC |
| Artikelbeskrivning | Variant 14 metall, IDC, PROFINET | Koppling | PROFINET |
| Tätningmaterial | EPDM | Färgkod | grå |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning | Isoleringsdiameter, max. | 1.6 mm |
| Kategori | Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Kontaktyta | Guld över nickel |
| Anslutningsdiameter, entrådig | 0.4...0.64 mm | Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG) | AWG 24...AWG 22 |
| Anslutningsdiameter, fintrådig | 0.48...0.76 mm | Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) | AWG 26...AWG 22 |
| Manteldiameter, min. | 5 mm | Manteldiameter, max. | 10 mm |
| Monteringstyp | 2 skruvar | Avskärmning | 360°; heltäckande kapsling |
| Skyddsklass | IP67 | Stickcykler | 750 |

Allmänna standarder

| | | | |
|-----------------|---|------------------------|---------|
| KontaktDon Norm | IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51 | Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|-----------------|---|------------------------|---------|

Elektriska egenskaper

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Spänningstålighet kontakt/skärm | ≥ 1500 V AC/DC | Spänningstålighet kontakt/kontakt | ≥ 1000 V AC/DC |
| PoE / PoE+ | överensstämmer med IEEE 802.3bt | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Montageurtag



IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Dammskyddskåpor



För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------|--|
| Typ | IE-BP-V14P | Utförande | |
| Art.nr. | 1058310000 | Flänskåpa-skyddslock | |
| GTIN (EAN) | 4032248799404 | | |
| Förp. | 10 ST | | |