

IE-BIC-HYB-P-0,5-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Art.nr.	1096150000
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
Förp.	300 items

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.29 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
Installation temperature	

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 24
Avskärmning	oskärmad	Kategori	övriga
Ledardiameter, fintrådig, max.	0.5 mm ²	Ledararea, fintrådig, min.	0.2 mm ²
Anslutning 2	Crimp		

Elektriska egenskaper

Nominell spänning	24 V
-------------------	------

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Hybrid, 10-polars. Insatser för stickkontakter, variant 14
--------------------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



Crimping tools

Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-
HD-System

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 ST	