

**IE-PIC-HYB-S-0,5-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Art.nr.	<a href="#">1096180000</a>
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
Förp.	300 items

## IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.27 g
-----------	--------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
Installation temperature	

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 20	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 24
Avskärmning	oskärmad	Kategori	övriga
Ledardiameter, fintrådig, max.	0.5 mm <sup>2</sup>	Ledararea, fintrådig, min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2	Crimp		

## Elektriska egenskaper

Nominell spänning	24 V
-------------------	------


## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Hybrid, 10-polars. Insatser för stickkontakter, variant 14
--------------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Profilritning**



**Crimping tools**

Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-  
HD-System

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 ST	