

IE-CD-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Även för tillbehör till Industrial Ethernet gäller: hos Weidmüller får du allt från en leverantör.

Fördelarna:

- Verktyg
- Testinstrument
- Kabelgenomföringar
- Kopplingsskåpanslutningar
- Märkning
- Dammskydd
- Nätaggregat
- Överspänningsskydd

Allmänna beställningsdata

Utförande	Monteringsfot, FreeCon, IP65
Art.nr.	1099580000
Typ	IE-CD-MA
GTIN (EAN)	4032248874040
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E316369

Mått och vikter

Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Längd	112 mm	Bygglängd (tum)	4.4094 inch
Nettovikt	42.9 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna standarder


Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		


Ritningar

Ritning



Dimensioned drawing

Ritning



Installation drawing

Ritning

