

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionerade IE-ledningar

### Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1103660075
Typ	<a href="#">IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M</a>
GTIN (EAN)	4032248922376
Förp.	1 items

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Nettovikt	980 g
-----------	-------

### Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70
Installation temperature		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

### Allmänna standarder

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
-----------------	--

### Elektriska egenskaper

Drivspänning	30
--------------	----

### Normer

Kontaktton Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
-----------------	--

### Elektriska egenskaper kabel

Drivspänning	30
--------------	----

### Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	svart (liknande RAL 9005)	Manteldiameter, max.	9.3 mm
------------	---------------------------	----------------------	--------

### Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, upprepad	10 x kabelldiameter	Böjradie min, unik	5 x kabelldiameter
------------------------	---------------------	--------------------	--------------------

### Klassificeringar


ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pin	Symbol	Bezeichnung
1	PAWR 1 (S)	
2	PAWR 2 (S)	
3	PAWR 3 (S)	
4	PAWR 4 (S)	
5	PAWR 5 (S)	
6	PAWR 6 (S)	
7	PAWR 7 (S)	
8	PAWR 8 (S)	
9	PAWR 9 (S)	
10	PE	