

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-8M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

### Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1103660080
Typ	<a href="#">IE-KSF-PKV14M-KLROB-8M</a>
GTIN (EAN)	4032248918393
Förp.	1 items

**Tekniska data**

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 1042 g

**Temperaturer**

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70  
Installation temperature

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Allmänna standarder**

Kontaktton Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
61076-3-117 Var. 14

**Elektriska egenskaper**

Drivspänning 30

**Normer**

Kontaktton Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
61076-3-117 Var. 14

**Elektriska egenskaper kabel**

Drivspänning 30

**Kabeluppbyggnad**

Mantelfärg svart (liknande RAL 9005) Manteldiameter, max. 9.3 mm

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Böjradie min, upprepad 10 x kabelldiameter Böjradie min, unik 5 x kabelldiameter

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-8M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

