

## IE-KSF-PKV14M-KLROB-20M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Konfektionerade IE-ledningar

### Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1103660200
Typ	<a href="#">IE-KSF-PKV14M-KLROB-20M</a>
GTIN (EAN)	4032248918737
Förp.	1 items

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-20M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Nettovikt 2396 g

**Temperaturer**

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70  
 Installation temperature

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Allmänna standarder**

Kontaktton Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
 61076-3-117 Var. 14

**Elektriska egenskaper**

Drivspänning 30

**Normer**

Kontaktton Norm IEC 61076-3-119 CDV, IEC  
 61076-3-117 Var. 14

**Elektriska egenskaper kabel**

Drivspänning 30

**Kabeluppbyggnad**

Mantelfärg svart (liknande RAL 9005) Manteldiameter, max. 9.3 mm

**Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel**

Böjradie min, upprepad 10 x kabelldiameter Böjradie min, unik 5 x kabelldiameter

**Klassificeringar**


ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

**IE-KSF-PKV14M-KLROB-20M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pin	Symbol	Bezeichnung
1	PAWR 1 (S)	
2	PAWR 2 (S)	
3	PAWR 3 (S)	
4	PAWR 4 (S)	
5	PAWR 5 (S)	
6	PAWR 6 (S)	
7	PAWR 7 (S)	
8	PAWR 8 (S)	
9	PAWR 9 (S)	
10	PAWR 10 (S)	
11	PAWR 11 (S)	
12	PAWR 12 (S)	
13	PAWR 13 (S)	
14	PAWR 14 (S)	