

IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionerade IE-ledningar

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	1103660450
Typ	IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M
GTIN (EAN)	4032248922390
Förp.	1 items

IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	5280 g
-----------	--------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
------------------	--

Elektriska egenskaper

Drivspänning	30
--------------	----

Normer

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
------------------	--

Elektriska egenskaper kabel

Drivspänning	30
--------------	----

Kabeluppbyggnad

Mantelfärg	svart (liknande RAL 9005)	Manteldiameter, max.	9.3 mm
------------	---------------------------	----------------------	--------

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, upprepad	10 x kabeldiameter	Böjradie min, unik	5 x kabeldiameter
------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

