

THM EL VIN 38 WS 2L 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Individuell identifikation: EL

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan höjden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------------|
| Utförande | THM, Apparatmärkning, 38 x , vit |
| Art.nr. | 1105560000 |
| Typ | THM EL VIN 38 WS 2L 30M |
| GTIN (EAN) | 4032248880775 |
| Förp. | 1 ROL |

THM EL VIN 38 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.08 mm | Byggdjup (tum) | 0.0031 inch |
| Höjd | 38 mm | Bygghöjd (tum) | 1.4961 inch |
| Längd | 30000 mm | Bygglängd (tum) | 1181.1 inch |
| Nettovikt | 380 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| Limma | Polyakrylatlim | | |
| Antal per ark | 1 | | |
| Märkningsmetod | Termotransfer | | |
| Utförande | Ändlös, självhäftande | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | | |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | vit | | |
| Halogener | Ja | | |
| Längd | 30000 mm | | |
| Grundläggande material | Vinylfilm | | |
| Skrivna tecken | utan | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Etikettrulle | |
| Godkännande enligt UL 969 | Nej | | |
| anpassad skrivare | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 Label reel = Device markers | | |
| Temperaturområde för användning | -40...80 °C | | |
| Antal per rulle | 1 | | |

Apparatmärkning

Halogener Ja

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

THM EL VIN 38 WS 2L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ | RIBBON MM 110/360 SW | Utförande |
| Art.nr. | 2005070000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Förp. | 1 ST | |