



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, vit
Art.nr.	1109140000
Typ	THM WO 25.4/95.2 WS
GTIN (EAN)	4032248885299
Förp.	1 ROL

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	95.2 mm	Byggbredd (tum)	3.748 inch
Nettovikt	421 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Polyakrylatlim	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	
Bredd	95.2 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyesterfilm	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Teckenfältets storlek	25.4 x 25.4 mm	
Godkännande enligt UL 969	Ja	
anpassad skrivare	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	
Antal per rulle	1000	


Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	400 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	22.3 mm
Ledarytterdiameter, min.	8.1 mm	Textfältsbredd	25.4 mm
Textfältshöjd	25.4 mm	Ledarytterdiameter	8.1 - 22.3 mm
Ledararea	0.75 - 400 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Ritningar



Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	