


THM WO 50.8/150 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejen fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Utförande	THM, Ledar- och kabelmärkning, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, röd
Art.nr.	1109170000
Typ	THM WO 50.8/150 RT
GTIN (EAN)	4032248885619
Förp.	1 ROL

THM WO 50.8/150 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.03 mm	Byggdjup (tum)	0.001 inch
Höjd	50.8 mm	Bygghöjd (tum)	2 inch
Bredd	150 mm	Byggbredd (tum)	5.9055 inch
Nettovikt	622 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...125 °C
---------------------------------	--------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data


Limma	Polyakrylatlim	
Materialfärg enligt motståndskod	2	
Typ av märkning	neutral	
Utförande	självhäftande	
Bredd	150 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	125 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	röd	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyesterfilm	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Teckenfältets storlek	25.4 x 50.8 mm	
anpassad skrivare		
Antal märkningar per kombination	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	-40...125 °C	
Antal per rulle	500	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	0.75 mm ²	Ledarytterdiameter, max.	39.7 mm
Textfältsbredd	50.8 mm	Textfältshöjd	25.4 mm
Ledarytterdiameter	39.7 mm	Ledararea	0.75 - 500 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



THM WO 50.8/150 RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 ST	