


WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdraging.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta för plintar, ljusgrå, Höjd: 45.4 mm, Bredd: 5.08 mm, V-0, Wemid, rastbar: Nej
Art.nr.	1112130000
Typ	WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG
GTIN (EAN)	4032248891313
Förp.	20 items

WAP WDK2.5/BLZ/O.ZA LG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	45 mm	Byggdjup (tum)	1.7716 inch
Höjd	45.4 mm	Bygghöjd (tum)	1.7874 inch
Bredd	5.08 mm	Byggbredd (tum)	0.2 inch
Nettovikt	2.85 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0,035 kg CO2 eq.	

Allmänt

Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------------------	-------------------------------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	Ijusgrå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	Ändplatta
-----------	-----------

Ytterligare tekniska data

rastbar	Nej	Monteringsanvisning	Genomföring, Direktmontage
---------	-----	---------------------	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		