

## WAD 8 MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WAD-plintmärkningen är lämplig för plintar i W-serien och för WEW 35/2 och ZEW 35/2 ändstöd. Märkningarna finns som neutral märkning med specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol. WAD MultiCard-märkskyltar är märkningsbara med PrintJet CONNECT skrivare. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Gruppmärkning, Övertäckning, 33,3 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, vit
Art.nr.	<a href="#">1112940000</a>
Typ	WAD 8 MC NE WS
GTIN (EAN)	4032248891825
Förp.	48 items

## WAD 8 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	11.74 mm	Byggdjup (tum)	0.4622 inch
Höjd	33.3 mm	Bygghöjd (tum)	1.311 inch
Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	1.33 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.027 kg CO2 eq.	

## Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9		
Typ av märkning	neutral		
Bredd	8 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		
Temperaturområde för användning max.	100 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyamid 66		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	MultiCard	
anpassad skrivare	<a href="#">PRINTJET CONNECT</a>		
Antal märkningar per kombination	1 MultiCard = Cover		
Temperaturområde för användning	-40...100 °C		
Applikation/Tillverkare	WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2		

## Plintmärkning

Delning i mm (P) 8.00 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

**Ritningar**



**Ritning**

