

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång ovsida, Tvärförregling på underdelen, , Storlek på kabelinföringar: 1*M40
Art.nr.	1114890000
Typ	HDC 40D TOBU 1M40G CS
GTIN (EAN)	4032248894581
Förp.	1 items

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	58 mm	Byggdjup (tum)	2.2835 inch
Höjd	75 mm	Bygghöjd (tum)	2.9527 inch
Bredd	93 mm	Byggbredd (tum)	3.6614 inch
Nettovikt	260 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton	
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	
	Innehåll	Borolja	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Diesel	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Etylalkohol	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Växellådsolja	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Hydraulolja	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Kylmedium	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Petroleumbensin	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Svett	
	Kemisk beständighet	Beständigt	
	Innehåll	Bensin premium	
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt	
Innehåll	Vatten		
Kemisk beständighet	Beständigt		
Innehåll	UV		
Kemisk beständighet	Instabilt		
Innehåll	Ozon		
Kemisk beständighet	Instabilt		

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods	Yta	Pulverlack
Skyddsklass	IP65, i jackat tillstånd	EMC-kapslingar	Nej

Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	43 mm
Längd kapsling	93.3 mm	Höjd kapsling B	75 mm

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Utförande

Kabelförskruvningar, antal	0	Storlek på kabelinföringar	1*M40
Överdel/Underdel/Lock	upper part	Övertäckning	utan lock
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Kabelingång ovansida
Utförande låssystem	Tvärförregling på underdelen	Installationsstorlek	6
Kabelingång	m. gänga	Tätning	ingen försegling
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	6
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16B DMDQ 2QB	Utförande
Art.nr.	1665270000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421977	tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på underdelen,
Förp.	1 ST	Standard, Storlek på kabelinföringar: none