

**Produktillustration**

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Testadapter (plint), 1000 V, 20 A
Art.nr.	<a href="#">1116710000</a>
Typ	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	94 mm	Bygghöjd (tum)	3.7008 inch
Diameter	4 mm	Nettovikt	82 g

## Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## Allmänt

Antal poler	1
-------------	---

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	20 mm	Anslutningstyp	Stickanslutning
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, max.	1.5 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkspänning	1000 V	Max. spänning för klämfäste och jackbart system	1000 V
Märkström	20 A	Strömm med max. ledare	20 A

## Materialdata

Färgkod	röd
---------	-----

## Mått

Diameter	4 mm	Delning i mm (P)	5.40 mm
----------	------	------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	Provkontakt
-----------	-------------

## Ytterligare tekniska data

med rastapp	Nej	Monteringstyp	instucken
-------------	-----	---------------	-----------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		