

**IE-BI-USB-AB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



USB insatser för stickkontakter (fläns sida) var. 1 / 4 / 5 /  
14

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Insats USB, Flänsinsats, typ AB
Art.nr.	<a href="#">1131380000</a>
Typ	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E471884

### Mått och vikter

Nettovikt	12.3 g
-----------	--------

### Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
Installation temperature	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna data

Produktansering	Insats USB	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Insats typ	Insats data SteadyTec		

### Allmänna data

Anslutning 1	USB A	Anslutning 2	USB B
Artikelbeskrivning	Flänsinsats, typ AB	Koppling	Typ A-B
Färgkod	svart	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0	Avskärmning	360°; heltäckande kapsling
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	≥ 1500

### Allmänna standarder

Certifikat-nr (DNV)	TAA000022B	Kontaktton Norm	IEC 61076-3-107
Certifikat-Nr. (cULus)	E471884		

### Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 30 mΩ	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 500 V DC
Isolationsmotstånd	≥ 1000 MΩ	Ledningsförmåga upp till 90 °C	3 A

### Viktig hänvisningstext


Produktinformation	USB insatser för stickkontakter (flänssida) var.1 / 4 / 5 / 14
--------------------	----------------------------------------------------------------

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Ritningar**

**Profilritning**



**Tillbehör****Flatstiftshylsor**

Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200520000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm <sup>2</sup> , röd
Förp.	100 ST	