



Avbildning liknande



ClipCard apparatmärkning i MultiCard-format används för märkning av elinstallationer och omkopplingssystem, och erbjuder ett intressant alternativ till gravyr. Genom det beprövade MultiCard-formatet är det möjligt att utföra märkning med PrintJet CONNECT eller Plotter.

- Mycket beständig tryckkvalitet vid användning av PrintJet som ersättning för gravyr

- Universell infästning
 - Hållare (skruvbar eller med buntband)
 - Skyltskena (självhäftande eller skruvbar)
 - eller självhäftande skyltar
- För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 17 mm, gul |
| Art.nr. | 1131920000 |
| Typ | CC 15/17 K MC NE GE |
| GTIN (EAN) | 4032248912292 |
| Förp. | 80 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 1 mm | Byggdjup (tum) | 0.0394 inch |
| Höjd | 15 mm | Bygghöjd (tum) | 0.5906 inch |
| Bredd | 17 mm | Byggbredd (tum) | 0.6693 inch |
| Nettovikt | 1.27 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C |
|---------------------------------|-------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | | |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind | 0.008 kg CO2 eq. | |

Allmänna data

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| Limma | Dubbelsidig tejp | | |
| Materialfärg enligt motståndskod | 4 | | |
| Utförande | självhäftande | | |
| Bredd | 17 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 60 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | gul | | |
| Halogener | Nej | | |
| Grundläggande material | Polyamid 66 | | |
| Skrivna tecken | utan | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | MultiCard | |
| Rekommenderade tillverkare | Maskinbyggnad | | |
| anpassad skrivare | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 | | |
| Antal märkningar per kombination | 1 MultiCard = Device markers | | |
| Temperaturområde för användning | -40...60 °C | | |

Apparitmärkning

| | |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ETO CC 15/17 TRANSPAR. | Utförande |
| Art.nr. | 1880850000 | ClipCard, Tillbehör, 15 x 17 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4032248481224 | |
| Förp. | 10 ST | |