


IE-PI-RJ45-FH-B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC
och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Stickkontaktsinsats RJ45 IDC, Stickinsats RJ45 verktygslös, EIA/TIA T568 B |
| Art.nr. | 1132020000 |
| Typ | IE-PI-RJ45-FH-B |
| GTIN (EAN) | 4032248912056 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E471884 |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 12.7 g |
|-----------|--------|

Temperaturer

| | | |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | Drifttemperatur | -40 °C...70 °C |
| Installation temperature | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|---|--|---|---|
| Brandbelastning | 49 kJ | Anslutning 1 | RJ45 |
| Anslutning 2 | IDC | Artikelbeskrivning | Stickinsats RJ45 verktygslös |
| Koppling | EIA/TIA T568 B | Färgkod | övriga |
| Kapslingsmaterial | Zinkpressgjutning | Isoleringsdiameter, min. | 0.85 mm |
| Isoleringsdiameter, max. | 1.6 mm | Kategori | Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
| Kontaktyta | Guld över nickel, Au ≥ 0,8 μm | Anslutningsdiameter, entrådig | 0.4...0.64 mm |
| Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG) | AWG 24...AWG 22 | Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) | AWG 26...AWG 22 |
| Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig | , Approval of the cable by Weidmüller necessary | Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW) | , Approval of the cable by Weidmüller necessary |
| OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare | Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt | Avskärmning | 360° runtom slutet |
| Skyddsklass | IP67 med kapsling | Stickcykler | 750 |
| Återanslutningsbarhet | ≥ 10 cykler (för lika eller större area) | | |

Allmänna standarder

| | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|----------------|
| Certifikat nr (cURus) | E471884 | Kontaktdon Norm | IEC 60603-7-51 |
| UL-norm för kommunikationstillbehör | UL 1863 | IP-skyddsklasser | IEC 60529 |
| Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 | | |

Elektriska egenskaper

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|
| Kontaktmotstånd | ≤ 20 mΩ | Spänningstålighet kontakt/skärm | ≥ 1500 V AC/DC |
| Spänningstålighet kontakt/kontakt | ≥ 1000 V AC/DC | Isolationsmotstånd | 500 MΩ |
| Ledningsförmåga vid 50 °C | 1 A | PoE / PoE+ | enligt IEEE 802.3at |

Tekniska data**Viktig hänvisningstext**

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14 och HDC |
|--------------------|---|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Ritningar

Text



Tillbehör**Pressverktyg**

För arbete som utförs under spänning måste särskilda bestämmelser beaktas och verktyg användas vilka har tillverkats särskilt för och kontrollerats för detta ändamål. Weidmüller erbjuder ett komplett sortiment av tänger som uppfyller de nationella och internationella normerna. Alla tänger tillverkas och kontrolleras enligt DIN EN 60900.

Tängerna har ergonomiskt anpassats till handens form. Därigenom får handen en bättre position, fingrarna trycks inte ihop, vilket i slutändan leder till att arbetet blir mindre tröttsamt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| Typ | PWZ RJ45 | Utförande |
| Art.nr. | 1118040000 | Pressverktyg |
| GTIN (EAN) | 4032248899197 | |
| Förp. | 1 ST | |