

IE-PIC-HYB-S-0,2-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
Art.nr.	1135150000
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,2-300
GTIN (EAN)	40322489 15347
Förp.	300 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 0.27 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Avskärmning	oskärmad	Kategori	övriga
Ledardiameter, fintrådig, max.	0.2 mm ²	Ledararea, fintrådig, min.	0.08 mm ²
Anslutning 2	Crimp		

Elektriska egenskaper

Nominell spänning 24 V


Viktig hänvisningstext

Produktinformation Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



Crimping tools

Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-
HD-System

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	1119580000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,08mm ² , 1mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 ST	