

**IE-BIC-HYB-P-0,2-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Art.nr.	<a href="#">1135160000</a>
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	40322489 15477
Förp.	300 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Nettovikt 0.29 g

## Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur  
Installation temperature

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Avskärmning	oskärmad	Kategori	övriga
Ledardiameter, fintrådig, max.	0.2 mm <sup>2</sup>	Ledarearea, fintrådig, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Anslutning 2	Crimp		

## Elektriska egenskaper

Nominell spänning 24 V

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation Hybrid, 10-polers. Insatser för stickkontakter, variant 14

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Profilritning**



**Crimping tools**

Pressverktyg för kontakter till Weidmüller RSV och DSTV-  
HD-System

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HTF HYB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1119580000</a>	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0,08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	FoderBcrimp
Förp.	1 ST	