



Kapverktyg för kabelkanaler, för manuellt arbete vid kapning av kabelkanaler, täcker upp till 125 mm bredd och 2,5 mm vägg tjocklek. Endast för plast utan förstärkning med fyllmedel.

- Gradfri kapning utan avfall
- Ledaranslag (1 000 mm) med styranordning för exakt kapning på längden
- Bordsenhet för montering på arbetsbänk eller liknande arbetsyta
- Härdade eggjar av specialstål

Allmänna beställningsdata

Utförande	Cable duct cutting device
Art.nr.	1137530000
Typ	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	290 mm	Byggdjup (tum)	11.4173 inch
Höjd	285 mm	Bygghöjd (tum)	11.2204 inch
Bredd	280 mm	Byggbredd (tum)	11.0236 inch
Nettovikt	305 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Klippverktyg

Kapbredd max.	125 mm
---------------	--------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Tillbehör

Tillbehör/reservdelar



Kapverktyg för kabelkanaler, för manuellt arbete vid kapning av kabelkanaler, täcker upp till 125 mm bredd och 2,5 mm vägg tjocklek. Endast för plast utan förstärkning med fyllmedel.

- Gradfri kapning utan avfall
- Ledaranslag (1 000 mm) med styranordning för exakt kapning på längden
- Bordsenhet för montering på arbetsbänk eller liknande arbetsyta
- Härdade eggar av specialstål

Allmänna beställningsdata

Typ	ERME VKSW	Utförande
Art.nr.	1251270000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
Förp.	1 ST	
Typ	SCHUTZPROFIL VKSW	Utförande
Art.nr.	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Förp.	1 ST	
Typ	VKSW HANDLE	Utförande
Art.nr.	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
Förp.	1 ST	