

**HDC 04A CSB FEMALE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ett mångpoligt industrikontaktdon består av en kontaktinsats och den skyddande kapslingen. Insatsen bildar alltså hjärtat i kontakten och hanterar den elektriska funktionen. Kontaktinsatser från Weidmüller är tillverkade av högklassiga isoleringsmaterial, som möjliggör en säker överföring även av högre spänningar på ett litet utrymme. Därutöver använder vi i hela vårt sortiment endast en plasttyp, som är UL-listad och anpassad för spårbunden trafik. Det möjliggör en obegränsad, världsomspännande användning av RockStar® stickanslutning.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	HDC - Kontakt, Hylsa, 0 A, Antal poler: 1, Crimpan-slutning, Installationsstorlek: 1
Art.nr.	<a href="#">1137760000</a>
Typ	HDC 04A CSB FEMALE
GTIN (EAN)	4032248919659
Förp.	1 items

## HDC 04A CSB FEMALE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	21 mm	Byggdjup (tum)	0.8268 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	21 mm	Byggbredd (tum)	0.8268 inch
Nettovikt	7.2 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Allmänna data

Antal poler	1	Stickcykler Ag	≥ 500
Stickcykler Au	≥ 500	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Installationsstorlek	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Färgkod	beige	Isolationsmotstånd	1010 Ω
Isoleringsmaterial	PC glasfiberförstärkt (UL-listad och järnväg-kvalificerad)	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
Yta	övriga	Typ	Hylsa
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat
Serie	ConCept Modul	Märkström (DIN EN 61984)	0 A
Halogenfri	true	Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja
BG	1		

## Mått

Bredd	21 mm	Höjd hylsa	27 mm
-------	-------	------------	-------

## Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	övriga
-------------------	--------

## Utförande

Ledardiameter, AWG, max	AWG 12	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Installationsstorlek	1	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 26
Ledardiameter, max.	4 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Yta	övriga	Grundläggande material	Polykarbonat
BG	1		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05

**Tekniska data**

---

ECLASS 15.0

27-44-02-05

---

**HDC 04A CSB FEMALE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Kontakthållare hona**

Modulen ConCept CSB är utformad som dubbelmodul och upptar två platser i modulramen ConCept. Modulen ConCept – CSB består av en modulhållare i vilken två kontakthållare kan sättas in. Kontakthållaren är tillverkad av en pressgjutningslegering i zink och säkerställer högklassiga avskärmningsegenskaper. Crimpkontaktorna monteras isolerade från kontakthållaren i en plastinsats. Olika antal poler (1, 4, 8) säkerställer många olika användningsområden.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC CM BUS SV F1 CT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1983800000</a>	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
GTIN (EAN)	4032248688944	
Förp.	1 ST	
Typ	HDC CM BUS SV F4 CT	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1983770000</a>	Mångpoliga kontakdon, HDC - Kontakt, ConCept Modul
GTIN (EAN)	4032248688920	
Förp.	1 ST	