

MCP AP BASIC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra MCP-plottrar kompletterar Weidmüller Multi-Card-konceptet och kan användas med Weidmüllers M-Print® PRO-programvara. De är särskilt lämpliga för utskrift av enskilda etiketter eller delar av MultiCard. Positionsramen för SlimFix-märkningar av storlek 4 till 6 kan användas för att skriva ut MultiCards för plintar, kablar, ledningar och enheter. MCB-etikettens positionsram används för att skriva ut etiketter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Upptagning
Art.nr.	1139880000
Typ	MCP AP BASIC
GTIN (EAN)	4032248922031
Förp.	1 items

MCP AP BASIC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	324 mm	Byggdjup (tum)	12.7559 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	270 mm	Byggbredd (tum)	10.6299 inch
Nettovikt	1080 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkningssystem

Märkskylttyp	MultiCard	Utförande	Plotter MCP Plus, montageplatta för MultiCard-märkning
--------------	-----------	-----------	--

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		