


PF RS 122 OR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard. Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Profilhölje, OMNIMATE Housing – RS orange, Strängprofil, Bredd: 2000 mm
Art.nr.	1155940000
Typ	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Förp.	2 M

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	22 mm	Byggdjup (tum)	0.8661 inch
Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
Bredd	2000 mm	Byggbredd (tum)	78.74 inch
Nettovikt	750 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -15 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	Polyvinylklorid
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PVC

Allmänna data


Färgkod	orange	Skyddsklass	IP20 efter installation
Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000	Gjutbarhet	Nej

Viktig hänvisningstext

Produktinformation 2 alternativa positioner för mönsterkortet
 Mönsterkortets mått:
 tjocklek: 1,6 (±0,2) mm, bredd: 122 (+0,5) mm
 RS-sektionens mått = mönsterkortslängd - 5 mm
 Exempel:
 mönsterkortslängd 160 mm, RS-sektion = 155 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

AP RF 122 LI - Ändplatta montering på DIN-skena, vänster sida



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.


Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Typ	AP RF 122 LI OR	Utförande
Art.nr.	1020640000	Ändplatta orange, Ändplatta DIN-skena vänster inkl. fixerskruvar,
GTIN (EAN)	4032248740178	Bredd: 6.4 mm
Förp.	20 ST	

AP RF 122 RE - Ändplatta montering på DIN-skena, höger sida



RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata


Typ	AP RF 122 RE OR	Utförande
Art.nr.	1020650000	Ändplatta orange, Ändplatta DIN-skena höger inkl. fixerskruvar, Bredd:
GTIN (EAN)	4032248740161	6.4 mm
Förp.	20 ST	

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessories

www.weidmueller.com

RF 108 - Montagefot

RS 100 Profi ger dig en flexibel lösning för dina monteringsbehov, eftersom du kan montera både på DIN-skenan och i vägginfästningen. Denna mångsidighet underlättar integreringen i olika omgivningar och användningar. Kapslingen kan användas för Eurocard-kretskortsstandard.

Profilen kan klippas till önskad storlek så att du kan anpassa den till just dina specifika behov. För särskilt tunga komponenter kan extra låsanordningar användas för att öka stabiliteten och därmed installationens säkerhet.

En annan praktisk egenskap är alternativet att använda en täckprofil för att skydda stora komponenter.

Allmänna beställningsdata

Typ	RF 108 OR	Utförande
Art.nr.	1020690000	Montagefot, RS 80, RS 90, RS 100 orange, Montagefot, Bredd: 17.5
GTIN (EAN)	4032248740154	mm
Förp.	20 ST	