

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers HighPower-tillbehör kompletterar RockStar® HighPower-kontaktidon och förbättrar deras säkerhet, stabilitet och användarvänlighet.

Robusta skydd, exakta kodningselement och högkvalitativa fästkomponenter säkerställer tillförlitliga strömanslutningar – idealiska för energi-, järnvägs- och industriella användningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - Kontakt, Antal poler: 4, Installationsstorlek: 8
Art.nr.	1160430000
Typ	HDC 24B HP250 MPL4 TYP1
GTIN (EAN)	4032248948161
Förp.	1 items

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1.811 inch
Bredd	42 mm	Byggbredd (tum)	1.6535 inch
Längd	140 mm	Bygglängd (tum)	5.5118 inch
Montagemått höjd	130 mm	Montagemått bredd	32 mm
Nettovikt	87 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	4	Installationsstorlek	8
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None	Färgkod	silvergrå
Grundläggande material	Rostfritt stål	Serie	HighPower
Halogenfri	false	BG	8

Allmänna uppgifter

Färgkod	silvergrå	Grundläggande material	Rostfritt stål
Serie	HighPower		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Beroende på den avsedda driften kan internt genererade spänningar överlappa driftspänningen och innehålla motsvarande toppspänningar. Det är absolut nödvändigt att se till att dessa toppspänningar inte överstiger märkspänningen. För användningar utanför denna specifikation, vänligen kontakta oss.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC 24B HP250 MPL4 TYP1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

