

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Avbildning liknande

Öppen minityrkapsling i radplintformat med 5 klämfjädersanslutningar. En transparent, svängbar frontplatta är till för märkningen och för skydd av potentiometer och statusindikering. De 3 övre anslutningarna kan tvärförbindas med överkopplingsbryggor. Det finns även en täckplatta för att stänga kapslingen.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Ändplatta, OMNIMATE Housing – Inbyggnadshus TERMINALBOX grön, Ändplatta, Bredd: 1.5 mm
Art.nr.	<a href="#">1161290000</a>
Typ	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Förp.	50 items

## AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	55.85 mm	Byggdjup (tum)	2.1988 inch
Höjd	91 mm	Bygghöjd (tum)	3.5827 inch
Bredd	1.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0591 inch
Längd	0 mm	Nettovikt	5.97 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Isoleringsmaterial	PA 66/6
Isoleringsmaterialgrupp	I	Yta	obehandlad
Grundläggande material	PA 66/6	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI

## Allmänna data

Färgkod	grön	Skyddsklass	IP20 efter installation
Montageskena obestyckad	TS 35	Färgtabell (jämförbar)	RAL 6032
Gjutbarhet	Ja		

## Kapslingsegenskaper

Antal poler	5
-------------	---

## Monteringsegenskaper

Antal poler	5
-------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

**Ritning**

