

**THM ET S7 50/25 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

THM ET S7 icke självhäftande rullförpackade etiketter används för att märka SIMATIC ET 200S- och S7-modulerna från Siemens.

Med programvaran M-Print® PRO kan THM ET S7 märkas individuellt med en THM-skrivare. Etiketterna kan lätt frigöras. THM MultiMark-skrivaren säkerställer mycket beständiga utskrifter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Utförande  | THM, Apparatmärkning, 50 x 25 mm, Siemens, turkos |
| Art.nr.    | <a href="#">1161780000</a>                        |
| Typ        | THM ET S7 50/25 TU                                |
| GTIN (EAN) | 4032248950911                                     |
| Förp.      | 1 items                                           |

## THM ET S7 50/25 TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.08 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0031 inch |
| Höjd      | 50 mm   | Bygghöjd (tum)  | 1.9685 inch |
| Bredd     | 25 mm   | Byggbredd (tum) | 0.9842 inch |
| Nettovikt | 732 g   |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -50...100 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|                                        |                                                                    |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Märkningsmetod                         | Termotransfer                                                      |              |
| Utförande                              | halogenfri                                                         |              |
| Bredd                                  | 25 mm                                                              |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | HB                                                                 |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 100 °C                                                             |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -50 °C                                                             |              |
| Färgkod                                | turkos                                                             |              |
| Halogener                              | Nej                                                                |              |
| Grundläggande material                 | Polypropylen                                                       |              |
| Skrivna tecken                         | utan                                                               |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                                                       | Etikettrulle |
| Godkännande enligt UL 969              | Nej                                                                |              |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |              |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label reel = Device markers                                      |              |
| Temperaturområde för användning        | -50...100 °C                                                       |              |
| Applikation/Tillverkare                | Siemens                                                            |              |
| Antal per rulle                        | 1250                                                               |              |

## Apparitmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

Drawings



**THM ET S7 50/25 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |