

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RS 70-profilen är ett jackbart, modulärt system för mon-
tageskenan som flexibelt kan förlängas till den längd som
behövs. Den består av mellanliggande sektioner i olika
längder. Valfritt med eller utan snäppfot, samt ändplatta
med integrerat märkningsalternativ. Kretskortet förs in
från sidan, medan de permanent integrerade låsföterna
möjliggör en stabil infästning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Montagefot, RS 70 svart, Ändplatta DIN-skena vänster, Bredd: 10 mm
Art.nr.	1162890000
Typ	RF RS 70 LI/A2/O.SG BK
GTIN (EAN)	4032248960606
Förp.	20 items

RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	28.6 mm	Byggdjup (tum)	1.126 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	5.1 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Isoleringsmaterial	PA 66
Yta	obehandlad	Grundläggande material	PA 66
CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI		

Allmänna data

Färgkod	svart	Skyddsklass	IP00
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Gjutbarhet	Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

