

**SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått.

Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Art.nr.	<a href="#">1170260000</a>
Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5
GTIN (EAN)	4032248962099
Förp.	50 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr. (UR)	E344862

Mått och vikter

Längd	16.5 mm	Bygglängd (tum)	0.6496 inch
Nettovikt	0.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg

Inställningar beträffande SAI M23 crimpverktyg	Crimpverktyg	2	
	Lokatorläge	5	
	Crimpkontakt	Krimp-hylskontaktssignal, 2 mm	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	Ledararea	0.75 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	1.25
		Ledararea	1.00 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	1.35
		Ledararea	1.50 mm <sup>2</sup>
		Crimpdorn justering	1.45
Ledararea		2.50 mm <sup>2</sup>	
Crimpdorn justering		1.6	


Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kontaktyta	förgylld	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Isolationsmotstånd	> 1010 Ω	Kontaktmaterial	Koppar-zink-legering
Ledardiameter, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Stickcykler	> 1000	Kontakttyp	Hona

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**Ritning**



**SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**...för M23**

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203840000</a>	Pressverktyg för signal- och effektkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248986934	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1203960000</a>	Pressverktyg för signalkontakter, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118000764	
Förp.	1 ST	