

SAIE-M23-L-RM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



M23 runda kontaktdon erbjuder ett stort antal sammankopplingscykler, hög ledningsförmåga och hög packningstäthet i kombination med minsta mått. Kapslingar, insatser och kabeländstift måste beställas separat.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure |
| Art.nr. | 1170310000 |
| Typ | SAIE-M23-L-RM |
| GTIN (EAN) | 4032248962358 |
| Förp. | 1 items |

SAIE-M23-L-RM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E344862 |

Mått och vikter

| | |
|-----------|------|
| Nettovikt | 33 g |
|-----------|------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| Kapslingsmaterial | Koppar-zink-legering | Skyddsklass | IP67, IP69K |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Skärmanslutning | Ja |
| Temperaturområde kapsling | -40...+125 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ETIM 10.0 | EC003556 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 | | |

Profilritning

