

**PB-DP SUB-D ZF35TERM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bildliknande**

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Utförande  | SUB-D                      |
| Art.nr.    | <a href="#">1173220000</a> |
| Typ        | PB-DP SUB-D ZF35TERM       |
| GTIN (EAN) | 4032248965793              |
| Förp.      | 1 items                    |

## PB-DP SUB-D ZF35TERM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 16.8 mm | Byggdjup (tum)  | 0.6614 inch |
| Höjd      | 64.6 mm | Bygghöjd (tum)  | 2.5433 inch |
| Bredd     | 46 mm   | Byggbredd (tum) | 1.811 inch  |
| Nettovikt | 94 g    |                 |             |

## Temperaturer

|           |   |
|-----------|---|
| Fuktighet | Max. 75 % vid +25 °C,<br>icke-kondenserande |
|-----------|---|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus          | Kompatibel med undantag              |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6a1                                  |
| REACH SVHC                          | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                | 3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625 |

## Tekniska data för D-sub-kontakt

|                      |   |                                   |                                       |
|----------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Åtdragningsmoment    | 0.3 Nm                                      | Kapslingsmaterial                 | ZnAl                                  |
| Fuktighet            | Max. 75 % vid +25 °C,<br>icke-kondenserande | Skyddsklass                       | IP30                                  |
| Stickcykler          | ≥ 200                                       | Datahastighet                     | 12 MBit/s                             |
| Anslutningsvinkel    | 35°   | Termineringsmotstånd finns        | Ja                                    |
| BUS-gränssnitt       | Sub - D, 9-polig, Hane                      | Kontaktdon och stiftkonfiguration | I enlighet med PROFIBUS-specifikation |
| Låsning              | UNC4-40                                     | Temperaturområde kapsling         | -20...+70 °C                          |
| BUS, kabelgränssnitt | Fjäderanslutning                            | Programmeringsgränssnitt          | Nej                                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001132    | ETIM 9.0    | EC001132    |
| ETIM 10.0   | EC001132    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-22 |             |             |

**PB-DP SUB-D ZF35TERM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Ritningar**

www.weidmueller.com

**Kopplingsbild**

