

BZT PRV16 SW 35X7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

Utförande	P-serie, Märkningshållare, svart, Antal våningar: 16, TS 35 x 7.5
Art.nr.	1173550000
Typ	BZT PRV16 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966219
Förp.	20 items

BZT PRV16 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	105.9 mm	Byggdjup (tum)	4.1693 inch
Höjd	225 mm	Bygghöjd (tum)	8.8582 inch
Bredd	10.2 mm	Byggbredd (tum)	0.4016 inch
Nettovikt	50.72 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...80 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Montageskena obestyckad	TS 35 x 7.5
-------------------------	-------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Antal anslutningar	32
--------------------	----

Materialdata

Grundläggande material	PC	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Antal våningar	16
Antal klämställena per våning	2	Montageskena obestyckad	TS 35 x 7.5

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		