

BZT PRV16 SW 35X7.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | P-serie, Märkningshållare, svart, Antal våningar: 16, TS 35 x 7.5 |
| Art.nr. | 1173550000 |
| Typ | BZT PRV16 SW 35X7.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248966219 |
| Förp. | 20 items |

BZT PRV16 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 105.9 mm | Byggdjup (tum) | 4.1693 inch |
| Höjd | 225 mm | Bygghöjd (tum) | 8.8582 inch |
| Bredd | 10.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.4016 inch |
| Nettovikt | 50.72 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 125 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|-------------------------|-------------|
| Montageskena obestyckad | TS 35 x 7.5 |
|-------------------------|-------------|

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | |
|--------------------|----|
| Antal anslutningar | 32 |
|--------------------|----|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|-------|
| Grundläggande material | Polykarbonat | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| Utförande | till montageskenor | Antal våningar | 16 |
| Antal klämsäten per våning | 2 | Montageskena obestyckad | TS 35 x 7.5 |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |