

## TW PRV8

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

## Allmänna beställningsdata

Utförande	P-serie, Sektionsplatta, grå, 2 mm, omärkt
Art.nr.	<a href="#">1173670000</a>
Typ	TW PRV8
GTIN (EAN)	4032248966141
Förp.	10 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	59.7 mm	Byggdjup (tum)	2.3504 inch
Höjd	120 mm	Bygghöjd (tum)	4.7244 inch
Bredd	2 mm	Byggbredd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	9.5 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Materialdata

Grundläggande material	Polykarbonat	Färgkod	grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Systemparametrar

Utförande	omärkt	Antal våningar	8
-----------	--------	----------------	---

## Ytterligare tekniska data

rastbar	Ja
---------	----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

