

RIM 5 6/230VDC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Jackbara skyddsmoduler för D-SERIES reläsocklar med alternativa skyddsfunktioner.

- Med släckdiod eller RC-filter

Allmänna beställningsdata

Utförande	D-SERIES, Frihjulsdiod, Märkstyrspänning: 6...230 V DC, Stickanslutning
Art.nr.	1174650000
Typ	RIM 5 6/230VDC
GTIN (EAN)	4032248971305
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E312083

Mått och vikter

Djup	44 mm	Byggdjup (tum)	1.7323 inch
Höjd	10 mm	Bygghöjd (tum)	0.3937 inch
Bredd	35 mm	Byggbredd (tum)	1.378 inch
Nettovikt	5.3 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkdata UL

Certifikat nr (cURus)	E312083
-----------------------	---------

Styrsida

Märkstyrspänning	6...230 V DC	Statusindikering	Nej
Skyddskoppling	Frihjulsdiod		

Allmänna uppgifter

Färgkod	svart		
UL94 brännbarhetsklass för komponent	Komponent	Kapsling	
	UL94 brännbarhetsklass	V-2	

Ytterligare information om godkännanden/normer

Certifikat nr. (CSA)	80107692	Certifikat nr (cURus)	E312083
----------------------	----------	-----------------------	---------

Anslutningsdata


Ledaranslutningsteknik	Stickanslutning
------------------------	-----------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Ritningar

Kopplingsbild



Dimensional drawing

