

E1XZ/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningar av E1XZ-typ är lämpliga för SWB flätad ståltråd eller STA ståltejpädd armerad kabel, förskruvningar av E1XZ-typ bibehåller flamsäker Ex d och höjd säkerhet Ex e explosionsskydd. Och armeringsklämman ger en elektrisk förbindning mellan kabelarmeringen och förskruvningarna.

Allmänna beställningsdata

Utförande	E1XZ (Klippon dubbla tätningar SWB/STA armerad, Ex e/d-kabelförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 63 x 1,5, 19 mm, flätad armering, metallfoliearmering, 2,5 - 2,5 mm, OD min. 58 - OD max. 66 mm, ID min. 49,50 - ID max. 56,00 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1185070000
Typ	E1XZ/63/M63-WM
GTIN (EAN)	4050118075076
Förp.	4 items
Leveransstatus	Avanmald
Tillgänglig till	2024-08-31T00:00:00+02:00

Skapandedatum 17.02.2026 08:55:24 MEZ

Katalogversion / Ritningar

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	77.5 mm	Bygghöjd (tum)	3.0512 inch
Bredd	88 mm	Byggbredd (tum)	3.4646 inch
Längd	96.5 mm	Bygglängd (tum)	3.7992 inch
Nettovikt	1140 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -50 °C... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0d756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd

Allmänna uppgifter

Kabeldiameter utsidan max.	66 mm	Kabeldiameter utsidan min.	58 mm
Kabeldiameter insidan max.	56.00 mm	Kabeldiameter insidan min.	49.50 mm
O-Ring	Silikon	Åtdragningsmoment	130 Nm
Silikon	Ja	Antal ledare	1
Armering max.	2.5 mm	Armering min.	2.5 mm
Temperaturområde för användning max.	120 °C	Temperaturområde för användning min.	-50 °C
Gångstigning	1.5 mm	Halogener	Nej
Normer	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Nyckelbredd 1	80 mm
Nyckelbredd 2	80 mm	Skyddsklass	IP66, IP68
Kabelförskruvning	M 63	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Tätning	Silikon	Tätning	Silikon
Gänga (yttre)	M 63 x 1,5	Gängningslängd	19 mm
Typ av armering, kortsiktig	SWB, STA	Tändskyddstyp	Ex d - Brandsäker, Ex e - Ökad säkerhet
Typ av armering	flätad armering, metallfoliearmering	Installationsanvisningar	Se montageinstruktioner

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Certifikatnummer för kabelförskruvning (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Certifikatnummer för kabelförskruvning (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	Certifikatnummer kabelförskruvning (CCC)	2020322313000069

E1XZ/63/M63-WM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data**

Certifikat nr. (IECEX)	IECEXTPS16.0004X
------------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

E1XZ/63/M63-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Platt nylontätning - GWDR

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR M63-W	Utförande
Art.nr.	1185670000	stängd, M 63, Nylon 6
GTIN (EAN)	4064675423270	
Förp.	10 ST	

Mässingsmuttrar, förnicklade

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.



Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M63 MS	Utförande
Art.nr.	1737050000	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, M 63, 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190956523	Mässing, förnicklad
Förp.	25 ST	