

**SKMUS M16-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

|            |   |
|------------|---|
| Utförande  | SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M16, 2.2 mm, Rostfritt stål 1.4404 |
| Art.nr.    | <a href="#">1185680000</a>  |
| Typ        | SKMUS M16-W   |
| GTIN (EAN) | 4050118269956   |
| Förp.      | 240 items   |

## SKMUS M16-W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                |            |
|-----------|--------|----------------|------------|
| Höjd      | 3.2 mm | Bygghöjd (tum) | 0.126 inch |
| Nettovikt | 4 g    |                |            |

## Temperaturer

Drifttemperatur

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                   |        |                        |                       |
|-------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| Gängstigning      | 1.5 mm | Halogener              | halogenfri            |
| Nyckelbredd 1     | 20 mm  | Tjocklek               | 2.80 mm               |
| Kabelförskruvning | M 16   | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 |
| Gänga (yttre)     | M16    | Gänga (inre)           | M 16                  |
| Gängningslängd    | 2.2 mm |                        |                       |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |