

**SKMUS M20-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 20, 2.2 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	<a href="#">1185690000</a>
Typ	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
Förp.	240 items

## SKMUS M20-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	3.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.126 inch
Nettovikt	5.03 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur
-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Gängstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Nyckelbredd 1	24 mm	Tjocklek	3.00 mm
Kabelförskruvning	M 20	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Gänga (yttre)	M 20	Gänga (inre)	M 20
Gängningslängd	2.2 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		