

SKMUS M25-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU SS (kontramutter i rostfritt stål), Kontramutter, M 25, 2.2 mm, Rostfritt stål 1.4404
Art.nr.	1185700000
Typ	SKMUS M25-W
GTIN (EAN)	4050118269963
Förp.	240 items

SKMUS M25-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	3.2 mm	Bygghöjd (tum)	0.126 inch
Nettovikt	7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Gängstigning	1.5 mm	Halogener	halogenfri
Nyckelbredd 1	30 mm	Tjocklek	3.00 mm
Kabelförskruvning	M 25	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404
Gänga (yttre)	M 25	Gänga (inre)	M 25
Gängningslängd	2.2 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		